

品番：EA643DA-4

品名：1800g/370mm 両頭ハンマー(ノスパ°キング)



販売価格	24,000円(税抜) / 26,400円(税込)		
カタログ価格	24,000円(税抜) / 26,400円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/25 03:44現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0185ページ		



規格		単位	
全長	370mm	質量	1.8kg
頭径	47mm	硬さ	HRC20-30
材質	アルミニウム青銅	柄材	TPR+グラスファイバー
引張強度	75-85kgf/mm ²		
耐熱性	150℃		
耐寒性	-20℃		
耐油性	優		
耐酸性	優		
耐食性	優		
非磁性	優		
防爆	優		
耐摩耗性	優		
耐食性	優		

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

頭重量	1.8kg	頭径	47mm
全長	370mm	材質	ヘッド:アルミニウム青銅 柄:TPR+グラスファイバー
重量	2.1kg	硬度	HRC20-30
引張強度	75-85kgf/mm ²		

ヘッドはアルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能

ヘッドは接着剤で固定されており、湿度の影響を受けず耐久性に優れています。

内部のピンでヘッドの脱落を防ぐ安全設計

ハンドルの末端には収納に便利な吊り下げ用穴付き

エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。

BAM ATEX認証

代替品

	品番	EA642KL-12
	コメント	メーカー違い

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.