

品番：EA643DA-52A

品名：250g/280mm テストハンマー(ノスパ°キング)



販売価格	5,370円(税抜) / 5,907円(税込)		
カタログ価格	5,370円(税抜) / 5,907円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/11 15:10現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様書	
●規格・標準	
●寸法(単位:mm)	
全長	280
頭径	18
頭重量	250
重量	345
引張強度	75-85
硬度	HRC20-30
材質	ヘッド:アルミニウム青銅 柄:PP+TPR+グラスファイバー
特徴	防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

#### 仕様

頭重量	250g	頭径	18mm
全長	280mm	材質	ヘッド:アルミニウム青銅 柄:PP+TPR+グラスファイバー
重量	345g	硬度	HRC20-30
引張強度	75-85kgf/m <sup>2</sup>		

ヘッドはアルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能

ヘッドは接着剤で固定されており、湿度の影響を受けにくく耐久性に優れています。

ハンドルの末端には収納に便利な吊り下げ用穴付き

エチレン濃度7.8%以下の環境での使用に最適

BAM ATEX認証

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

