

品番：EA643DA-6

品名：2500g/700mm 両頭ハンマー(ノスパ°キング)



販売価格	33,700円(税抜) / 37,070円(税込)		
カタログ価格	33,700円(税抜) / 37,070円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/26 09:59現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0185ページ		



品質基準	
規格	
材質	アルミニウム青銅
表面処理	陽極酸化処理
色	青銅色
寸法	全長: 700mm
重量	2500g
頭径	52mm
硬度	HRC20-30
引張強度	75-85kgf/mm ²
耐熱性	150℃
耐寒性	-20℃
耐油性	優れている
耐食性	優れている
非磁性	優れている
防爆	優れている
耐摩耗性	優れている
耐食性	優れている
その他	内部のピンでヘッドの脱落を防ぐ安全設計
	ハンドルの末端には収納に便利な吊り下げ用穴付き
	エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。
	BAM ATEX認証
	防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

頭重量	2500g	頭径	52mm
全長	700mm	材質	ヘッド:アルミニウム青銅 柄:TPR+グラスファイバー
重量	3.46kg	硬度	HRC20-30
引張強度	75-85kgf/mm ²		

ヘッドはアルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能

ヘッドは接着剤で固定されており、湿度の影響を受けず耐久性に優れています。

内部のピンでヘッドの脱落を防ぐ安全設計

ハンドルの末端には収納に便利な吊り下げ用穴付き

エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。

BAM ATEX認証

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。

代替品

品番	EA642KL-2.2
----	-------------



コメント 2.2kg/840mm

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.