

品番：EA643DC-15

品名：58x750mm スクレーパー(ノスハ°-キング)



販売価格	30,600円(税抜) / 33,660円(税込)		
カタログ価格	30,600円(税抜) / 33,660円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/25 05:04現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0183ページ		



標準仕様	
材質	アルミニウム青銅
寸法	58x750mm
重量	1380g
硬度	HRC20-30
引張強度	75-85kgf/mm <sup>2</sup>
特徴	防錆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

#### 仕様

刃幅	58mm	全長	750mm
材質	アルミニウム青銅	重量	1380g
硬度	HRC20-30	引張強度	75-85kgf/mm <sup>2</sup>

アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能

BAM ATEX認証

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.