

品番：EA643DC-15

品名：58x750mm スクレーパー(ノスハ°-キング)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 30,600円(税抜) / 33,660円(税込) | | |
| カタログ価格 | 30,600円(税抜) / 33,660円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/06/25 03:46現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0183ページ | | |



| 標準仕様 | |
|------|--------------------------|
| 材質 | アルミニウム青銅 |
| 寸法 | 58x750mm |
| 重量 | 1380g |
| 硬度 | HRC20-30 |
| 引張強度 | 75-85kgf/mm ² |
| 特徴 | 防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています |

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

| | | | |
|----|----------|------|--------------------------|
| 刃幅 | 58mm | 全長 | 750mm |
| 材質 | アルミニウム青銅 | 重量 | 1380g |
| 硬度 | HRC20-30 | 引張強度 | 75-85kgf/mm ² |

アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能

BAM ATEX認証

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.