


品番：EA643DE-14

品名：φ 8x120mm ドリフトピン(ノスパ-キング)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 5,900円(税抜) / 6,490円(税込) | | |
| カタログ価格 | 5,900円(税抜) / 6,490円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/06/25 03:48現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0180ページ | | |



| 標準仕様 | |
|--------|--------------------------|
| 材質 | アルミニウム青銅 |
| 硬度 | HRC20-30 |
| 重量 | 115g |
| 全長 | 120mm |
| 先端径 | φ8mm |
| 軸径 | φ14mm |
| 引張強度 | 75-85kgf/mm ² |
| エチレン濃度 | 7.8%以下 |
| 燃焼性 | 非燃焼性 |
| 磁性 | 非磁性 |
| 耐摩耗性 | 優れている |
| 耐食性 | 優れている |

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

| | | | |
|------|--------------------------|----|----------|
| 先端径 | 8.0mm | 軸径 | 14mm |
| 全長 | 120mm | 材質 | アルミニウム青銅 |
| 重量 | 115g | 硬度 | HRC20-30 |
| 引張強度 | 75-85kgf/mm ² | | |

アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能

高密度で靱性に優れ、長寿命になります。

エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。

BAM ATEX認証

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.