


品番：EA643DE-8

品名：φ10x150mm ピンポンチ(ノスパ°キング)



販売価格	6,030円(税抜) / 6,633円(税込)		
カタログ価格	6,030円(税抜) / 6,633円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/25 03:59現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0180ページ		



品名		規格		単位	
品名	ピンポンチ	規格	φ10x150mm	単位	個
材質	アルミニウム青銅	硬度	HRC20-30	重量	315g
引張強度	75-85kgf/mm ²	全長	150mm	先端径	10mm
耐熱性	200℃	耐油性	優れている	耐食性	優れている
耐摩耗性	優れている	非磁性	優れている	防爆	優れている

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

先端径	10mm	全長	150mm
材質	アルミニウム青銅	重量	315g
硬度	HRC20-30	引張強度	75-85kgf/mm ²

アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能

BAM ATEX認証

エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.