


品番：EA643DG-3

品名：25x150mm ウェッジ(ノスパ°キング)



販売価格	3,050円(税抜) / 3,355円(税込)		
カタログ価格	3,050円(税抜) / 3,355円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/10 04:47現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0184ページ0192ページ		



標準寸法	
単位: mm	
公差: 0.05mm	
材質: アルミニウム青銅	
硬度: HRC20-30	
先幅	25
全長	150
頭厚	13
重量	185g
引張強度	75-85kgf/mm ²
材質	アルミニウム青銅
硬度	HRC20-30
引張強度	75-85kgf/mm ²
重量	185g
全長	150
先幅	25
頭厚	13
公差	0.05mm
単位	mm
標準寸法	

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

先幅	25mm	頭厚	13mm
全長	150mm	材質	アルミニウム青銅
重量	185g	硬度	HRC20-30
引張強度	75-85kgf/mm ²		

アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能

高密度で靱性に優れ、長寿命になります。

エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。

BAM ATEX認証

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.