


品番：EA643DG-5

品名：50x180mm ウェッジ(ノスパ°キング)



販売価格	9,830円(税抜) / 10,813円(税込)		
カタログ価格	9,830円(税抜) / 10,813円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/10 03:02現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0184ページ0192ページ		



標準寸法	
単位: mm	
公差: 0.05mm	
材質: アルミニウム青銅	
硬度: HRC20-30	
全長	180
先幅	50
頭厚	19
重量	640
引張強度	75-85
耐熱性	200
耐酸性	優
耐食性	優
耐摩耗性	優
非磁性	優
防爆	優

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

先幅	50mm	頭厚	19mm
全長	180mm	材質	アルミニウム青銅
重量	640g	硬度	HRC20-30
引張強度	75-85kgf/mm ²		

アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能

高密度で靱性に優れ、長寿命になります。

エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。

BAM ATEX認証

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.