


品番：EA643DG-5

品名：50x180mm ウェッジ(ノスパ°キング)



販売価格	9,830円(税抜) / 10,813円(税込)		
カタログ価格	9,830円(税抜) / 10,813円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/25 05:04現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0184ページ0192ページ		



標準仕様	
材質	アルミニウム青銅
先幅	50mm
全長	180mm
頭厚	19mm
重量	640g
引張強度	75-85kgf/mm <sup>2</sup>
硬度	HRC20-30
耐熱性	200℃以下
耐酸性	優れている
耐食性	優れている
耐摩耗性	優れている
非磁性	優れている
防爆	優れている

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

#### 仕様

先幅	50mm	頭厚	19mm
全長	180mm	材質	アルミニウム青銅
重量	640g	硬度	HRC20-30
引張強度	75-85kgf/mm <sup>2</sup>		

アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能

高密度で靱性に優れ、長寿命になります。

エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。

BAM ATEX認証

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.