


品番：EA643DK-3

品名：28x1000mm ピンチバー(ノスパ°キング)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 70,900円(税抜) / 77,990円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 70,900円(税抜) / 77,990円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2026/06/25 02:13現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0185ページ                      |      |   |



| 仕様   |                                  |
|------|----------------------------------|
| 品名   | ノスパ°キング                          |
| 品番   | EA643DK-3                        |
| 材質   | アルミニウム青銅                         |
| 長さ   | 1000mm                           |
| 幅    | 28mm                             |
| 重量   | 4080g                            |
| 硬度   | HRC20-30                         |
| 引張強度 | 75-85kgf/mm <sup>2</sup>         |
| 用途   | 重量物の運搬、こじ開け、移動、位置合わせや修正(アライメント)に |
| 特徴   | 高硬度と強力なトルクを実現                    |
| 環境   | エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。          |
| 認証   | BAM ATEX認証                       |

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

#### 仕様

|    |                                  |      |                          |
|----|----------------------------------|------|--------------------------|
| 用途 | 重量物の運搬、こじ開け、移動、位置合わせや修正(アライメント)に | 刃幅   | 28mm                     |
| 全長 | 1000mm                           | 軸対辺  | 25mm                     |
| 材質 | アルミニウム青銅                         | 重量   | 4080g                    |
| 硬度 | HRC20-30                         | 引張強度 | 75-85kgf/mm <sup>2</sup> |

アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能

高硬度と強力なトルクを実現

エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。

BAM ATEX認証

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.