

品番：EA643FC-30

品名：1/2"DRx30mm ソケット(ノスパ-キング)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 12,100円(税抜) / 13,310円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 12,100円(税抜) / 13,310円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2026/06/25 03:45現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0183ページ                      |      |   |



防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

#### 仕様

|    |          |      |                          |
|----|----------|------|--------------------------|
| 対辺 | 30mm     | 外径   | 30mm                     |
| 全長 | 46mm     | 差込角  | 1/2" (12.7mm)            |
| 材質 | アルミニウム青銅 | 重量   | 220g                     |
| 硬度 | HRC20-30 | 引張強度 | 75-85kgf/mm <sup>2</sup> |
| 規格 | DIN3120  |      |                          |

12ポイント

アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能

面接触のためナットが削れるのを防ぎます。

薄肉設計で狭い場所にも適しています。

エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。

BAM ATEX認証

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

