


品番：EA643FG-41

品名：1/2"DRx100mm エクステンションバー



販売価格	6,930円(税抜) / 7,623円(税込)		
カタログ価格	6,930円(税抜) / 7,623円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/25 12:12現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0183ページ		



標準仕様	
材質	アルミニウム青銅
規格	DIN3123
長さ	100mm
径	12.7mm
重量	225g
硬度	HRC20-30
引張強度	75-85kgf/mm ²
差込角	1/2"
用途	石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能
特徴	ソケットやハンドル併用して狭い場所や深い凹部でも使えます。高硬度、強力なトルクと優れた靱性を備えています。エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。
認証	BAM ATEX認証

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

全長	100mm	差込角	1/2" (12.7mm)
材質	アルミニウム青銅	重量	225g
硬度	HRC20-30	引張強度	75-85kgf/mm ²
規格	DIN3123		

アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能

ソケットやハンドル併用して狭い場所や深い凹部でも使えます。

高硬度、強力なトルクと優れた靱性を備えています。

エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。

BAM ATEX認証

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.