

品番：EA643FG-42

品名：1/2"DRx200mm エクステンションバー



販売価格	11,400円(税抜) / 12,540円(税込)		
カタログ価格	11,400円(税抜) / 12,540円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/06/25 10:56現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0183ページ		



標準仕様	
材質	アルミニウム青銅
硬度	HRC20-30
重量	330g
引張強度	75-85kgf/mm ²
規格	DIN3123
差込角	1/2" (12.7mm)
全長	200mm
公差	±0.05mm
表面処理	陽極酸化
保管期間	10年
使用温度	-40℃～150℃
使用環境	石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所
特徴	高硬度、強力なトルクと優れた靱性を備えています。
適合規格	ISO 9001:2015
適合規格	ISO 14001:2015
適合規格	ISO 45001:2018
適合規格	BAM ATEX認証
適合規格	防炎
適合規格	防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

全長	200mm	差込角	1/2" (12.7mm)
材質	アルミニウム青銅	重量	330g
硬度	HRC20-30	引張強度	75-85kgf/mm ²
規格	DIN3123		

アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能

ソケットやハンドル併用して狭い場所や深い凹部でも使えます。

高硬度、強力なトルクと優れた靱性を備えています。

エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。

BAM ATEX認証

防爆

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

