


品番：EA643FG-6

品名：3/4"DR ユニバーサルジョイント(ノスパーク)



販売価格	19,100円(税抜) / 21,010円(税込)		
カタログ価格	19,100円(税抜) / 21,010円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/25 02:36現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0183ページ		



仕様書	
※ 防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています	
※ 燃焼性・爆発性のある場所で使用可能	
※ エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。	
品名	ユニバーサルジョイント
品番	EA643FG-6
材質	アルミニウム青銅
規格	DIN3123
全長	110mm
差込角	3/4" (19.05mm)
重量	480g
硬度	HRC20-30
引張強度	75-85kgf/mm ²
特徴	防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
使用環境	燃焼性・爆発性のある場所で使用可能
エチレン濃度	7.8%以下
認証	BAM ATEX

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

全長	110mm	差込角	3/4" (19.05mm)
材質	アルミニウム青銅	重量	480g
硬度	HRC20-30	引張強度	75-85kgf/mm ²
規格	DIN3123		

アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能

180度回転してソケットに接続することができます。

エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。

BAM ATEX認証

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.