

品番：EA643FG-62

品名：3/4"DRx200mm エクステンションバー



販売価格	16,100円(税抜) / 17,710円(税込)		
カタログ価格	16,100円(税抜) / 17,710円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/25 12:12現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0183ページ		



標準仕様	
※規格・公差はJIS規格に準拠しています。	
※材質はアルミニウム青銅です。	
※表面処理は陽極酸化処理です。	
品名	エクステンションバー
品番	EA643FG-62
規格	DIN3123
材質	アルミニウム青銅
長さ	200mm
径	19.05mm (3/4")
重量	770g
硬度	HRC20-30
引張強度	75-85kgf/mm ²
用途	石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能
特徴	ソケットやハンドル併用して狭い場所や深い凹部でも使えます。高硬度、強力なトルクと優れた靱性を備えています。エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。
認証	BAM ATEX認証

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

全長	200mm	差込角	3/4" (19.05mm)
材質	アルミニウム青銅	重量	770g
硬度	HRC20-30	引張強度	75-85kgf/mm ²
規格	DIN3123		

アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能

ソケットやハンドル併用して狭い場所や深い凹部でも使えます。

高硬度、強力なトルクと優れた靱性を備えています。

エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。

BAM ATEX認証

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.