


品番：EA643FH-14

品名：1/2"DR T型スライドハンドル(ノスパーク)



販売価格	13,200円(税抜) / 14,520円(税込)		
カタログ価格	13,200円(税抜) / 14,520円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/25 02:37現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0183ページ		



標準仕様	
材質	アルミニウム青銅
規格	DIN3123
長さ	250mm
径	φ12.7mm
重量	310g
硬度	HRC20-30
引張強度	75-85kgf/mm ²
差込角	1/2"
表面処理	青銅色
耐腐食性	優れている
防爆性	優れている
非磁性	優れている
耐摩耗性	優れている
耐食性	優れている

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

全長	250mm	差込角	1/2" (12.7mm)
材質	アルミニウム青銅	重量	310g
硬度	HRC20-30	引張強度	75-85kgf/mm ²
規格	DIN3123		

アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能

ソケットと併用して狭い場所や深い作業スペースでの操作が可能です。

エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。

BAM ATEX認証

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.