


品番：EA643FH-16

品名：3/4"DR T型スライドハンドル(ノスパーク)



販売価格	24,200円(税抜) / 26,620円(税込)		
カタログ価格	24,200円(税抜) / 26,620円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/25 03:46現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0183ページ		



標準仕様	
材質	アルミニウム青銅
硬度	HRC20-30
重量	1221g
規格	DIN3123
差込角	3/4" (19.05mm)
引張強度	75-85kgf/mm ²
特徴	防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

全長	400mm	差込角	3/4" (19.05mm)
材質	アルミニウム青銅	重量	1221g
硬度	HRC20-30	引張強度	75-85kgf/mm ²
規格	DIN3123		

アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能

ソケットと併用して狭い場所や深い作業スペースでの操作が可能です。

エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。

BAM ATEX認証

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.