


品番：EA643FH-4

品名：1/2"DRx245mm ラチェットハンドル



販売価格	18,900円(税抜) / 20,790円(税込)		
カタログ価格	18,900円(税抜) / 20,790円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/03 08:51現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0183ページ		



仕様書	
● 規格	
● 寸法	
● 材質	
● 硬度	
● 重量	
● 引張強度	
全長	245mm
差込角	1/2" (12.7mm)
材質	アルミニウム青銅
硬度	HRC20-30
重量	615g
引張強度	75-85kgf/mm ²

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

全長	245mm	差込角	1/2" (12.7mm)
材質	アルミニウム青銅	重量	615g
硬度	HRC20-30	引張強度	75-85kgf/mm ²

アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能

72枚歯ギアのラチェットヘッドより、5度の回転でも容易し、狭い場所での片手操作に便利です。

エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。

BAM ATEX認証

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.