


品番：**EA643FH-6**

品名：3/4"DRx320mm ラチェットハンドル



販売価格	38,100円 (税抜) / 41,910円(税込)		
カタログ価格	38,100円(税抜) / 41,910円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/03 07:45現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0183ページ		



寸法表	
単位: mm	
項目	寸法
全長	320
差込角	19.05
重量	1430
硬度	HRC20-30
引張強度	75-85
材質	アルミニウム青銅
表面処理	陽極酸化
耐腐食性	優れている
耐摩耗性	優れている
非磁性	優れている
防爆	優れている

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

材質	アルミニウム青銅	差込角	3/4" (19.05mm)
全長	320mm	重量	1430g
硬度	HRC20-30	引張強度	75-85kgf/mm ²

アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能

72枚歯ギアのラチェットヘッドより、5度の回転でも容易し、狭い場所での片手操作に便利です。

エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。

BAM ATEX認証

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.