

品番：**EA643GP-81**

品名：8x1.2mm/150mm [-]ドライバー(ノスパ°キング)



販売価格	3,760円 (税抜) / 4,136円(税込)		
カタログ価格	3,760円(税抜) / 4,136円(税込)		
在庫数	最新在庫：9 (2026/06/25 03:44現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0181ページ		



標準仕様	
先端サイズ	8.0×1.2mm
軸長	150mm
全長	277mm
重量	135g
引張強度	75-85kgf/mm ²
材質	アルミニウム青銅
硬度	HRC20-30
落下防止コード	取り付け可能
認証	BAM ATEX

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

先端サイズ (刃幅×刃厚)	8.0×1.2mm	軸長	150mm
全長	277mm	材質	アルミニウム青銅
重量	135g	硬度	HRC20-30
引張強度	75-85kgf/mm ²		

アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能

エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。

落下防止コード取り付け可能

BAM ATEX認証

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.