


品番：EA643HA-12

品名：150mm 2アームプーラー(ノスパ°-キング)



販売価格	72,200円(税抜) / 79,420円(税込)		
カタログ価格	72,200円(税抜) / 79,420円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/25 03:46現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0180ページ		



標準仕様	
最大径	150mm
アーム長さ	110mm
重量	2.2kg
材質	アルミニウム青銅
硬度	HRC20-30
引張強度	75-85kgf/mm ²
耐熱性	200℃以下
耐食性	石油系油類、化学系油類、酸系油類
防爆性	あり
非磁性	あり
耐摩耗性	あり
耐食性	あり
エチレン濃度	7.8%以下

2種類の爪を使い分けることができるリバーシブルタイプのアーム(内・外抜き可能)

仕様

最大直径	150mm	アーム深さ	110mm
材質	アルミニウム青銅	重量	2.2kg
硬度	HRC20-30	引張強度	75-85kgf/mm ²

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。

アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能

エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.