


品番：EA643HA-13

品名：200mm 2アームプーラー(ノスパ°-キング)



販売価格	78,000円(税抜) / 85,800円(税込)		
カタログ価格	78,000円(税抜) / 85,800円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/07 01:41現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0180ページ		



標準仕様	
項目	仕様
最大径	200mm
アーム長さ	143mm
重量	4.6kg
材質	アルミニウム青銅
硬度	HRC20-30
引張強度	75-85kgf/mm <sup>2</sup>
耐腐食性	優れている
防爆性	優れている
非磁性	優れている
耐摩耗性	優れている
耐食性	優れている
使用可能場所	石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所
エチレン濃度	7.8%以下の環境に適しています。

2種類の爪を使い分けることができるリバーシブルタイプのアーム(内・外抜き可能)

#### 仕様

最大直径	200mm	アーム深さ	143mm
材質	アルミニウム青銅	重量	4.6kg
硬度	HRC20-30	引張強度	75-85kgf/mm <sup>2</sup>

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。

アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能

エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.