

品番：EA643HA-22

品名：φ125mm ホールブラシ(ツイスト・ノンスパーク・キング・りん青銅)



販売価格	65,200円(税抜) / 71,720円(税込)		
カタログ価格	65,200円(税抜) / 71,720円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/07 01:34現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0184ページ		



仕様	
品番	EA643HA-22
品名	φ125mm ホールブラシ(ツイスト・ノンスパーク・キング・りん青銅)
材質	りん青銅
線径	0.25mm
外径	φ125mm
ネジサイズ	M14
重量	440g
最大回転数	8,000r.p.m
防錆仕様	標準
防爆仕様	標準
BAM ATEX認証	取得済

ブラシ部は耐久性と耐食性に優れたりん青銅製

仕様

ブラシ材質	りん青銅	ブラシ外径	125mm
線径	0.25mm	ネジサイズ	M14
最大回転数	8,000r.p.m	重量	440g
防爆仕様			
BAM ATEX認証			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.