

品番 : EA643HD-12

品名 : 0- 38mm シャコ万力(ノスパ°-キング)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 17,300円(税抜) / 19,030円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 17,300円(税抜) / 19,030円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/06/25 03:39現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ |                              |      |   |



#### 仕様

|  |          |      |                          |
|--|----------|------|--------------------------|
| 口の開き   | 38mm     | 口の深さ | 31mm                     |
| 荷重   | 175kgf   | 全長   | 99mm                     |
| 材質   | アルミニウム青銅 | 重量   | 335g                     |
| 硬度   | HRC20-30 | 引張強度 | 75-85kgf/mm <sup>2</sup> |
| アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能 |          |      |                          |
| 防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。                                  |          |      |                          |
| 一体成形による鍛造で、高硬度、高トルクを実現しました。                              |          |      |                          |
| エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。                                  |          |      |                          |
| BAM ATEX認証<br>※BAM ATEX認証とはEUのATEX指令に基づく防爆認証             |          |      |                          |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.