

品番 : EA643HD-15

品名 : 0-100mm シャコ万力(ノスパ°-キング)



販売価格	54,700円(税抜) / 60,170円(税込)		
カタログ価格	54,700円(税抜) / 60,170円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/25 04:48現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

口の開き	100mm	口の深さ	56mm
荷重	450kgf	全長	190mm
材質	アルミニウム青銅	重量	1380g
硬度	HRC20-30	引張強度	75-85kgf/mm ²
アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能			
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。			
一体成形による鍛造で、高硬度、高トルクを実現しました。			
エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。			
BAM ATEX認証 ※BAM ATEX認証とはEUのATEX指令に基づく防爆認証			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.