

品番：EA650AC-86

品名：480-1020mm 枝切鋏(伸縮柄)



販売価格	8,660円(税抜) / 9,526円(税込)		
カタログ価格	8,660円(税抜) / 9,526円(税込)		
在庫数	最新在庫: 14 (2026/04/30 22:07現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2495ページ		



仕様

刃長	100mm	全長	480~1020mm
切断能力	φ40mm	重量	1.56kg
材質	刃:カーボンスチール(フッ素コーティング) ハンドル:アルミ		

アンビル型

アンビル型で、最大40mmの枯れ枝に最適です。

強化構造により、1回の切断動作で必要な負担が減るため切断しやすい。

ハンドルは伸縮式でねじるとロック出来ます

伸縮式ハンドルは480mmから1020mmまで伸び、届きにくい場所や成長の早い場所の刈り込みに最適です

PTFEコーティングされた刃は錆びにくく、滑らかな切れ味を実現

鋸歯状の下刃が枝をしっかりと受けて、枝のねじれを最小限に抑えます

軽量で丈夫なアルミハンドル

滑り止めグリップ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.