

品番：EA650BJ-20

品名：60x350mm/900mm オーガー・穴掘り(スチール柄)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 6,180円(税抜) / 6,798円(税込) | | |
| カタログ価格 | 6,180円(税抜) / 6,798円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2025/09/30 10:19現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
| カタログページ | 2589ページ | | |



スチール製の回転小径深穴掘り。1回の作業で深さ約15cmの穴を掘ることができ、数回繰り返すことで約60cmの深さまで掘ることができます

仕様

| | | | |
|--------|------------------|--------|--------|
| メーカー | 浅香工業 | 型番 | 071262 |
| 穴径(mm) | 60 | 全長(mm) | 900 |
| ハンドル長さ | 350mm | 重量(kg) | 1.3 |
| 材質 | 先端:スチール 柄:PVC | | |

スチール製の回転小径深穴掘り。

らせん羽根、たて切り刃に炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。

1回の作業で深さ約15cmの穴を掘ることができます。数回繰り返すことで約60cmの深さまで掘ることができます。
※この深さは目安です。土質等土壌の状態によって差があります。

「押さえ板」で土を圧縮してしっかり保持します。

「2枚(2重)のらせん羽根」で土への掘り進み、作業能率が上がります。

「2枚のたて切り刃」で穴の壁面を削り、特に粘土質土壌での引き上げが軽くなります。

ポール、杭の下穴掘り作業。樹木の支柱立て、施肥や植樹作業。

フェンス、柵、ネットの設置作業に適しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.