

品番 : EA650BX-112A

品名 : 9.6-12m 絶縁操作棒



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 127,400円(税抜) / 140,140円(税込) | | |
| カタログ価格 | 127,400円(税抜) / 140,140円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/06/24 11:05現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0225ページ2472ページ2492ページ | | |



カタログ訂正 25/10/27 全長:(正)9.6~12m、段数:(誤)10段→(正)段数なし、重量:(誤)5.1kg→(正)5.5kg (No.57 9046)

仕様

| | | | |
|-------|----------------------------|--------|---------------------------|
| メーカー | 宣真工業 | 型番 | SB-12 |
| 全長 | 9.6~12m | 収納時サイズ | 1.9m (収納時サイズでは使用できません) |
| 継本数 | 10本 | 継管最小径 | φ28mm |
| 継管最大径 | φ64mm | 最高電圧 | AC1100kV |
| 材質 | 柄:グラスファイバー ピンロック部:ステンレス | 重量 | 5.5kg |
| 付属品 | ケース | | |

絶縁性に優れています。

先端工具の交換により、離れた場所の作業を効率的に行えます。

弱い雨・小雨等で使用できる全天候型(雨覆加工は施していません)

★ピンロック+偏芯ジョイント式

<ピンロックジョイント式>

操作棒を引き伸ばし、ピン穴を合わせるとピンが出て、継管が固定されます。

<偏芯ジョイント式>

一番下の継ヶ所がネジロックになっている為、好きな長さで固定できます。

※ピンロック部は全て伸ばしてお使いください。

※取り付け可能な先端工具は下部にある『その他関連』をご確認ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.