

品番：EA650BX-151

品名：1.58-4.14m 絶縁高枝切(伸縮グラスファイバー柄)

	販売価格	49,100円(税抜)／ 54,010円(税込)		
	カタログ価格	49,100円(税抜)／54,010円(税込)		
	在庫数	最新在庫: 3 (2025/05/29 15:30現在)		
	商品入数	1	販売単位	本
	カタログページ	0225ページ2555ページ		



仕様

メーカー	宣真工業	型番	607
最高電圧	AC287.5kV	全長	4.14m
収納時サイズ	1.58m	重量	1.06kg
刃長	390mm	段数	3段
継管最小径	φ 26mm	継管最大径	33.6mm
材質	刃:特殊刃物鋼 ハンドル:グラスファイバー	付属品	ケース
送配電線、発電所、変電所、電車線などの近隣での枝打作業に最適			
ブレードの先端と根本に小枝、ツル、ツタの切断や除去に便利な小鎌付き			
軽くて強靱なグラスファイバー製 (FRP) ポールを採用			
高度の絶縁体で、高圧電流をシャットアウトし安全に枝打作業が出来ます。			
作業に応じて長さを自由に調節することができる、ツイストアップ式です。			
枝打鋸お独特な形状の曲線刃			
細い枝の切断や幹への傷を防ぐために、あらかじめ枝の下側の樹皮を切っておく為の鎌刃			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.