



品番 : EA650BX-161

品名 : $\phi 40\text{mm}/1.9\text{m}$ 太枝切鋏(絶縁)



販売価格	45,100円(税抜) / 49,610円(税込)		
カタログ価格	45,100円(税抜) / 49,610円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2025/12/15 03:19現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0225ページ 2555ページ		



仕様

メーカー	宣真工業	型番	611
最高電圧	AC23kV	全長	1.9m
完全絶縁部	700mm	重量	1.86kg
切断能力	$\phi 40\text{mm}$	刃長	60mm
重量	1.74kg	緒管外径寸法	絶縁部: $\phi 25\text{mm}$ 持ち手部: $\phi 30\text{mm}$
材質	刃: 高炭素刃物鋼 柄: ガラスファイバー		

バケット車からの枝切作業に最適

シャフトは高度の絶縁体で高圧電流をシャットアウトし安全に枝打作業が行えます。

テコの原理で約 $\phi 40\text{mm}$ の生木でも切断可能

作業に応じて鋏部がシャフトを軸に180°回転します。

グリップ部に打ち合いクッション付き、切断時の衝撃を緩和します。

収納袋付き

※取り付け可能な先端工具は下部にある『その他関連』をご確認ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.