


品番：EA651-1

品名：マグキャッチ(磁気着脱器)



販売価格	710円(税抜)／ 781円(税込)		
カタログ価格	710円(税抜)／781円(税込)		
在庫数	最新在庫: 13 (2025/06/27 22:10現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0537ページ		



仕様

メーカー	アネックスツール (Anex)	型番	412
用途	ドライバーやビットの磁力を高めてネジを保持します	適応軸径	六角軸: 対辺8mmまで 丸軸: φ8mmまで
サイズ	30×15.5×23.5mm	重量	21g
材質	本体: ポリプロピレン(PP) マグネット: ネオジム磁石		
下向きや狭い所でもねじを落とさずしっかりキャッチ！			
対応の軸径サイズであれば電動ビットや様々な刃先の形状に使用可能			
脱磁も可能			
キャッチ能力は約90g (軸径 φ 6のドライバー先端から100mmの位置に本品を装着した場合)			
脱磁は完全に磁力を抜くことはできません。 磁力を弱める際に使用してください。			
時計、テレビ、電子精密機器には近づけないで下さい。			
RoHS2適合品			

