

品番 : EA651GB

品名 : AC100V/275W マグネタッチ(磁気着・脱器)



販売価格	20,000円(税抜) / 22,000円(税込)		
カタログ価格	20,000円(税抜) / 22,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/05/02 12:24現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0528ページ		



#### 仕様

メーカー	新潟精機	型番	MT-G
差込穴	φ40×深さ62mm	電源	AC100V・275W
定格周波数	50/60Hz	電流	5A
吸着力	0.17N	電源コード長	1.5m
サイズ	150×100×95(H)mm	本体幅	150mm
本体高さ	95mm	奥行	100mm
重量	1.4kg	材質	本体:スチール
用途	ドリル、エンドミル、タップ、リーマ等の脱磁、ドライバ先端の着磁に	注意	吸着力は、機械構造用炭素鋼φ6ドライバ使用時です。

温度保護回路の作動温度(℃):80±5

各種ドライバなどの先端に着磁することにより、ねじ類の保持を確実にし、狭いところや手の届きにくい部分等の締め付けや取り外し作業が楽に行えます。

磁力を帯びた刃物の脱磁にも最適です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

