

品番 : EA653B-30B

品名 : $\phi 53 \times 124$ mm ブロワー(スタンドタイプ)



販売価格	1,540円(税抜) / 1,694円(税込)		
カタログ価格	1,540円(税抜) / 1,694円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/01/24 07:47現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



強力エアードラムでゴミを吹き飛ばすマルチノズル仕様のシリコン製ブロワー

仕様

メーカー	ハクバ写真産業 (HAKUBA)	型番	KMC-96BK
ポンプ径	$\phi 53$ mm	ノズル長	約22mm
全長	約146mm(ロングノズル装着時) 約124mm(ソフトショートノズル装着時)	重量	約56g(付属品を全て含む)
材質	本体、ソフトショートノズル:シリコングム ロングノズル:PP ブラシ:ナイロン		

メンテナンス対象や場所に合わせ、ノズルを簡単に交換可能。

広範囲の清掃にはブラシの装着も可能なロングノズル、精密な細部には傷つけにくいシリコン製ショートノズルが活躍。様々な機材のクリーニングがカバーできます。

手のひらにフィットして握りやすいグリップデザインで、表面に施した立体ラインがポンピング時の滑りを防ぎ、狙った場所にしっかりと風を送ることができます。

経年劣化に強く耐久性に優れたシリコングムを採用。気になるゴム臭さがほとんどなく、気持ちよくメンテナンス作業を行えます。

ブロワーの底部は、テーブルの上などに立てて置きやすい幅広のスタンド形状。

本体のノズル付け根と着脱式ブラシに、それぞれ持ち運びに便利なストラップホール付き。※画像のハンドストラップは付属していません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.