

品番：EA657-3A

品名：162x 67x52mm 防水ケース(黒・クリア)



販売価格	5,330円(税抜)／ 5,863円(税込)		
カタログ価格	5,330円(税抜)／ 5,863円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 （2025/08/06 03:37現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1612ページ		



仕様

メーカー	PELICANPRODUCTS	型番	1030
サイズ	内寸:162(W)×67(D)×52(H)mm 外寸:190(W)×98(D)×62(H)mm	カラー	ブラック
重量	300g	材質	ケース:耐衝撃性ポリプロピレン ラッチ:ABS樹脂 シール:ネオプレン ページバルブ:ABS、ステン+プラスインサート、ネオプレンOリング
使用温度範囲	−23℃～93℃		
耐衝撃性樹脂製			
ふたは特別防水密封で水をかけても水の中に落としても中身は乾いたままでS。			
耐候性、耐塵性、耐衝撃性に優れており、あらゆる場所で使用できます。			
ダブル・スローラッチ(2段階の掛け金式)でケースの開閉が簡単です。			
自動エアページ用バルブにより、自動的にケース内外の圧力を均一にします。			
IP67			
内装は保護ラバー張り			
蓋部分は特別防水密封構造			

オートマチックページバルブ付

カラビナ付

代替品



品番	EA657-5A
----	----------

コメント	違い:幅、高さ
------	---------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.