

品番：EA680P-10

品名：パイプレンチセット



販売価格	7,430円(税抜)／8,173円(税込)			
カタログ価格	7,430円(税抜)／8,173円(税込)			
在庫数	最新在庫: 1 (2025/06/30 21:13現在)			
商品入数	1	販売単位	ST	
カタログページ	0194ページ			



JIS B 2311 パイプレンチの寸法 (単位: mm)			
口の寸法	全長	口の幅	口の厚み
15	217	18.1	2.8
20	272	23.6	3.0
25	340	29.5	3.2
30	407	35.2	3.5
40	540	46.0	3.8
50	665	56.8	4.0
65	825	71.5	4.2
80	991	86.7	4.5

ステンレス鋼と異種金属との組合せ判定	
鋼材	ステンレス鋼
ライニング鋼材	×
銅材	○
鋁材	×
鉛材	○
炭素鋼	×
ステンレス鋼	○

ガス管			
管の寸法	外径	内径	壁厚
15A	21.7	18.1	2.8
20A	27.2	23.6	3.0
25A	34.0	29.5	3.2
30A	40.7	35.2	3.5
40A	54.0	46.0	3.8
50A	66.5	56.8	4.0
65A	82.5	71.5	4.2
80A	99.1	86.7	4.5
100A	118.3	105.3	4.5

仕様

メーカー	SATA	型番	※ESCOオリジナルセット品
鍛造鉄製			
★デニムツールロール付			
全長×パイプ外径(mm)	190×25、241×30、270×40 (3本組)	重量(kg)	0.4、0.8、1.0

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.