

品番：EA688MD-11

品名：20-100N.m(1/2"DR) トルクレンチ(ラチェット式)



販売価格	15,100円(税抜)／16,610円(税込)		
カタログ価格	15,100円(税抜)／16,610円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/18 20:30現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0506ページ		



片手で操作できるクイックアジャスタブル構造

仕様

メーカー	SATA	型番	96311
差込角	1/2"	トルク範囲(N・m)	20～100
最小目盛(N・m)	0.5	全長(mm)	473
重量(g)	1630	精度	±3%
ラチェット部は左右切替式			
測定方向は右方向(時計回り)のみです。			
片手で操作できるクイックアジャスタブル構造			

代替品

	品番 EA723JG-57 コメント メーカー違い、仕様をご確認ください
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.