

品番：EA688MD-12

品名：40-200N.m(1/2"DR) トルクレンチ(ラチェット式)



販売価格	15,500円(税抜)／ 17,050円(税込)		
カタログ価格	15,500円(税抜)／17,050円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/17 20:31現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



片手で操作できるクイックアジャスタブル構造

仕様

メーカー	SATA	型番	96312
差込角	1/2”	トルク範囲(N・m)	40～200
最小目盛(N・m)	1.0	全長(mm)	555
重量(g)	1850	精度	±3%
ラチェット部は左右切替式			
測定方向は右方向(時計回り)のみです。			
片手で操作できるクイックアジャスタブル構造			

代替品

	品番	EA723TA-4
	コメント	メーカー違い、仕様をご確認ください

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.