

品番：EA688MD-17

品名：160-800N・m(3/4"DR) トルクレンチ(ラチェット式)



販売価格	58,600円(税抜)／ 64,460円(税込)		
カタログ価格	58,600円(税抜)／64,460円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/17 20:50現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



片手で操作できるクイックアジャスタブル構造

仕様

メーカー	SATA	型番	96412
差込角	3/4"	トルク範囲(N・m)	160～800
最小目盛(N・m)	2.5	全長(mm)	1075
重量(g)	6350	精度	±3%
ラチェット部は左右切替式			
測定方向は右方向(時計回り)のみです			
片手で操作できるクイックアジャスタブル構造			

代替品

	品番	EA723TA-8
	コメント	トルク範囲: 150-750N・m

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.