

品番：EA689SV

品名：[93個組]ツールワゴン付工具セット(トレ入)



販売価格	175,000円(税抜) / 192,500円(税込)		
カタログ価格	175,000円(税抜) / 192,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/14 07:24現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	0413ページ		



こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。

この商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー	SATA	型番	※ESCOオリジナルセット品
※注意※	重量物のため、商品のお届けが車上渡しになる場合があります。		
ツールワゴンと6種類の工具セットの組合わせ商品。ワゴンの引出し(上部5段)には工具セットが3セットぴったりと収まります。			
トレー付きで工具の整理・管理が簡単			
ツールワゴン側面には開閉ふた式のドライバー差し付			
鍵2本付			
ツールワゴン	サイズ:783(W)×458(D)×995(H) mm 材質:スチール 重量:78.5kg	引出し内寸	小:568×380×62(H)mm×5個 大:568×380×142(H)mm×2個
耐荷重	240kg(各引出し:35kg)	キャスター	固定×2、自在(ブレーキ付)×2 サイズ:φ115mm

<セット内容>

差込角	3/8"	ソケット(6角)	8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18
ディープソケット(6角)	10・11・12・13・14・15・17・19mm	スパークプラグソケット	16・18・21mm
ラチェットハンドル	200mm	エクステンションバー	250mm
ロッキングエクステンションバー	75mm	ビットアダプター	1/4" Hex×3/8" sq
ソケットアダプター	1/4" 凸×3/8" 凹・3/8" 凸×1/2" 凹	コンビネーションレンチ	8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18
六角棒レンチ(ボールポイント付)	1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm	TORXキーレンチ(イジリ止付)	T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T50
モンキーレンチ	200・250mm	ドライバー(先端×軸長)	(+): #0×75mm・#1×75mm・#2×100mm
精密ドライバー(先端×軸長)	(+)#000×40mm・#0×50mm(-) 1.0×40mm・2.0×50mm・2.4×50mm・3.0×50mm	センターポンチ(先端)	4mm
テーパーパーピンポンチ(先端)	3mm	ピンポンチ(先端)	4mm
エボシタガネ(刃幅)	5mm	平タガネ(刃幅)	12mm
ユニバーサルジョイント			
ロッキングプライヤー2種			
ラジオペンチ2本			
ニッパー2種			
ペンチ			
シクネスゲージ			
ボールピンハンマー			
プラスチックハンマー			

代替品

	<p>品番 EA689SV-1A コメント 仕様をご確認ください。</p>
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.