

品番 : EA689SV-1A

品名 : [73個組]ツールワゴン付工具セット



販売価格	174,100円(税抜)／191,510円(税込)		
カタログ価格	174,100円(税抜)／191,510円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/01/22 21:22現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0407ページ		



こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。

この商品は車上渡し品です。

## 仕様

メーカー	SATA	型番	※ESCOオリジナルセット品
入組み点数	73	※注意※	重量物のため、商品のお届けが車上渡しになる場合があります。

- ・ツールワゴンと6種類の工具セットの組合せ商品  
ワゴンの引出し(上部5段)には工具セットが3セットぴったりと収まります。
- ・ポリエチレン・EVAのトレー付きで工具の整理・管理が簡単
- ・ツールワゴン側面には開閉ふた式のドライバー差し付き
- ・鍵2本付き
- ※トレイや商品が順次、モデルチェンジになります。

## <セット内容>

- 【トレー1:28個組・差込角:3/8"]
- ・ソケット(6角)…8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm
- ・ディープソケット(6角)…10・12・13・14・15・16・17・18・19mm
- ・ラチエットハンドル…200mm
- ・エクステンションバー…250mm
- ・ロッキングエクステンションバー…75mm
- ・ユニバーサルジョイント
- ・ケース…トレー形状(サイズ:375×180×45(H)mm)
- ・トレー材質…ポリエチレン

#### 【トレー2:23個組】

- ・片目片口スパナ(12ポイント):6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm
- ・六角棒レンチ(ボールポイント付):1.5・2.0・2.5・3・4・5・6・8・10mm
- ・トレータイプ:375×180×45(H)mm

#### 【トレー3:4個組】

- ・160mm ラジオペンチ
- ・160mm ニッパー
- ・150mm ニッパー(バネ付)
- ・200mm ペンチ
- ・トレータイプ:377×187×33(H)mm

#### 【トレー4:5個組】

- ・200mm モンキーレンチ
- ・250mm モンキーレンチ
- ・150mm ラジオペンチ
- ・175mm ロッキングプライヤー(カーブジョー)
- ・150mm ロッキングプライヤー(ロングノーズ)
- ・トレータイプ:375×180×45(H)mm

#### 【トレー5:9個組】

- ・(+ドライバー:  
#1×5.0mm(軸長:75mm)  
#2×6.0mm(軸長:100mm)  
#3×8.0mm(軸長:150mm)
- ・(-ドライバー:  
3.0×0.6mm(軸長:75mm)  
5.0×1.0mm(軸長:75mm)  
6.0×1.2mm(軸長:100mm)  
8.0×1.6mm(軸長:150mm)
- ・(+)スタビドライバー:#2×6.0mm(軸長:38mm)  
・(-)スタビドライバー:6.0×1.2mm(軸長:38mm)
- ・トレータイプ:375×180×45(H)mm

#### 【トレー6:4個組】

- ・ピンポンチセット  
4×120mm センターポンチ  
3×120mm テーパーピンポンチ  
4×150mm ピンポンチ  
5×129mm エボシタガネ  
12×129mm 平タガネ
- ・シクネスゲージ:  
0.02・0.03・0.04・0.05・0.06・0.07・0.08・0.09・0.10・0.13・0.15・0.18・0.20・0.23・0.25・0.28・0.30・0.33・0.38・0.40・0.45・0.50・0.55・0.60・0.63・0.65・0.70・0.75・0.80・0.85・0.90・1.00mm
- ・ボールピンハンマー
- ・プラスチックハンマー
- ・トレータイプ:375×180×45(H)mm

#### 【ツールワゴン】

- ・サイズ:680(W)×458(D)×860(H)mm
- ・引出し内寸:  
小:568(W)×380(D)×62(H)mm×5段、  
大:568(W)×380(D)×142(H)mm×2段
- ・材質:スチール
- ・重量:78.5kg

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.