

品番：**EA689SZ**

品名：[217個組]ツールワゴン付工具セット(トレ入)



販売価格	195,000円 (税抜) / 214,500円(税込)		
カタログ価格	195,000円(税抜) / 214,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/02 13:35現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	0413ページ		



こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。

この商品は車上渡し品です。

ツールワゴンと12種類の工具セットの組合わせ商品。ワゴン引出し(上部3段)には1段につき工具セットが3セットぴったりと収まります

仕様

メーカー	SATA	型番	※ESCOオリジナルセット品
ツールワゴン	770×470×896(H)mm	引出し内寸	小:565(W)×400(D)×90(H)mm×3段 大:565(W)×400(D)×140(H)mm×2段
ツールワゴン材質	スチール製	重量	53kg
トレーサイズ	375(W)×180(D)×45(H)mm	トレー材質	ポリエチレン
ワゴンキャスター	自在キャスター(ストッパー付)×2、固定キャスター×2	ワゴン耐荷重	200kg
鍵2本付			
〈セット内容〉	217点	(1/4")ソケットレンチセット	差込角1/4" ソケット(6角):3.5・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm ディープソケット(6角):4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm ビットソケット:(+):#1、#2、#3、(-):4・5.5・6.5mm

			ポジドライブ: #1、#2、#3 TORX: T8、T10、T15、T20、T25、 T27、T30、T40 Hex: 3・4・5・6・7・8mm ビット(全長25mm): (+): #0、#1、 #2、#3、(-): 3・4・5・6mm ラチェットハンドル: 143mm、ドライ バーハンドル: 150mm、 エクステンションバー: 50mm、 100mm、フレキシブルエクステンシ オンバー: 150mm、 T型スライドハンドル: 105mm、ユニ バーサルジョイント: 33.5mm、 マグネットビットホルダー: 65mm、ビッ トアダプター: 5mm(1/4" hex×1/4" sq)
(3/8")ソケットレンチ セット	差込角3/8" ソケット(6角): 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm ディープソケット(6角): 10・11・12・13・14・15・17・19mm スパークプラグソケット: 16・18・21mm ラチェットハンドル: 200mm、エクステ ンションバー: 250mm、 ロッキングエクステンションバー: 75mm、ユニバーサルジョイント、 ビットアダプター: 1/4" Hex×3/8" sq、 ソケットアダプター: 1/4" 凸×3/8" 凹 ・3/8" 凸×1/2" 凹	(1/2")ソケットレンチ セット	差込角1/2" ソケット(6角): 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19 ディープソケット(6角): 10・13・17・19・22mm ラチェットハンドル: 250mm、エクステ ンションバー: 250mm、 ロッキングエクステンションバー: 125mm、ユニバーサルジョイント: 68mm、 ソケットアダプター: 1/2" (凸)×3/8" (凹)
両口スパナセット	両口スパナ: 6×7・8×10・10×12・11×13・12×14・ ギアレレンチ: 13・14mm	片目片口スパナセット	5.5・6・7・20・21・22・23・24mm
片目片口スパナ&キーレ ンチセット	片目片口スパナ(12ポイント): 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm 六角棒レンチ(ボールポイント付): 1.5 ・2.0・2.5・3・4・5・6・8・10mm トルクスキーレンチ(イジリ止付): T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50	プライヤーセット	ラジオペンチ: 160mm、ニッパー: 160mm、 ニッパー(バネ付): 150mm、ペンチ: 200mm
スナップリングプライ ヤーセット	穴用スナップリングプライヤー (175mm): ストレートタイプ、90°タイプ 軸用スナップリングプライヤー (175mm): ストレートタイプ、90°タイプ	モンキーレンチ&プライ ヤーセット	ラジオペンチ: 159mm、モンキーレ ンチ: 200mm・250mm、 ロッキングプライヤー(カーブジョー): 186mm、 ロッキングプライヤー(ロングノーズ): 169mm
ドライバーセット	【マイナドライバー(先端・軸径)】 3.0×0.7mm(軸長: 75mm) 5.0×1.1mm(軸長: 75mm) 6.0×1.4mm(軸長: 100mm) 【プラスドライバー(先端・軸径)】	やすりセット	【やすり(全長315mm・中目)】 平: 刃長200mm、幅20×厚み5mm 半丸: 刃長200mm、幅19×厚み6mm 丸: 刃長200mm、φ7.5 角: 刃長200mm、幅8×厚み8mm

	#0×3.0mm(軸長:75mm) #1×5.0mm(軸長:75mm) #2×6.0mm(軸長:100mm) #3×8.0mm(軸長:150mm) 【精密プラスドライバー(先端・軸径)】 #000×1.98mm(軸長:40mm) #0×1.98mm(軸長:50mm) 【精密マイナスドライバー(刃幅×刃厚)】 1.0×0.3mm(軸長:40mm) 2.0×0.4mm(軸長:50mm) 2.4×0.5mm(軸長:50mm) 3.0×0.6mm(軸長:50mm)		三角:刃長200mm、幅14.5×厚み12.5mm 【ダイヤモンドやすり(全長140mm・粒度#140)】 平、先細丸、先細半丸:刃長50mm
ハンマー&ピンポンチセット	センターポンチ:φ4×120mm、テーパーピンポンチ:φ3×120mm、ピンポンチ:φ4×150mm、エボシタガネ:5×129mm、平タガネ:12×129mm、シクネスゲージ:0.02・0.03・0.04・0.05・0.06・0.07・0.08・0.09・0.10・0.13・0.15・0.18・0.20・0.23・0.25・0.28・0.30・0.33・0.38・0.40・0.45・0.50・0.55・0.60・0.63・0.65・0.70・0.75・0.80・0.85・0.90・1.00mm、ボールピンハンマー、プラスチックハンマー		
ツールワゴンと12種類の工具セットの組合わせ商品。ワゴン引出し(上部3段)には1段につき工具セットが3セットぴったりと収まります。			

代替品

	品番 EA689SZ-1A コメント 仕様をご確認ください。
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.