

品番 : EA689SZ-1A

品名 : [194個組]ツールワゴン付工具セット



販売価格	186,100円(税抜) / 204,710円(税込)		
カタログ価格	186,100円(税抜) / 204,710円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/01/22 21:22現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0408ページ		



こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。

この商品は車上渡し品です。

ツールワゴンと12種類の工具セットの組合せ商品

ワゴンの引出し(上部3段)には1段につき工具セットが3セットぴったりと収まります

仕様

メーカー	SATA	型番	※ESCOオリジナルセット品
入組み点数	194		

<セット内容>

- ・(1/4")ソケットレンチセット
- ・(3/8")ソケットレンチセット
- ・(1/2")ソケットレンチセット
- ・両口スパナセット
- ・片目片口スパナセット
- ・片目片口スパナ&キーレンチセット
- ・プライヤーセット
- ・スナップリングプライヤーセット
- ・モンキーレンチ&プライヤーセット
- ・ドライバーセット
- ・やすりセット
- ・ハンマー&ピンポンチセット
- ・ツールワゴン

【(1/4")ソケットレンチセット】

- ・差込角:1/4"

- ・ソケット(6角)…3.5mm、4mm、4.5mm、5mm、5.5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm、13mm、14mm
- ・ディープソケット(6角)…4mm、4.5mm、5mm、5.5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm、13mm
- ・ビットソケット…(+):#1、#2、#3 (-):4mm、5.5mm、6.5mm
ポジドライブ:#1、#2、#3
TORX:T8、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40
Hex:3mm、4mm、5mm、6mm、7mm、8mm
- ・ビット(全長:25mm)…(+):#0、#1、#2、#3 (-):3mm、4mm、5mm、6mm
- ・ラチェットハンドル…143mm
- ・ドライバーハンドル…150mm
- ・エクステンションバー…50mm、100mm
- ・ユニバーサルジョイント…33.5mm
- ・ビットアダプター25mm(1/4"hex×1/4"sq)

【(3/8")ソケットレンチセット】

- ・差込角…3/8"
- ・ソケット(6角)…8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm
- ・ディープソケット(6角)…10・12・13・14・15・16・17・18・19mm
- ・ラチェットハンドル…200mm
- ・エクステンションバー…250mm
- ・ロッキングエクステンションバー…75mm
- ・ユニバーサルジョイント

【(1/2")ソケットレンチセット】

- ・差込角…1/2"
- ・ソケット(6角)…10・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32・34mm
- ・ディープソケット(6角)…10・13・17・18・19・21・22・24mm
- ・ラチェットハンドル…250mm
- ・ユニバーサルジョイント…68mm
- ・ロッキングエクステンションバー…125mm

【両口スパナセット】

- ・サイズ…6×7・8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・16×18・17×19・21×23・24×27・30×32mm

【片目片口スパナセット】

- ・サイズ…5.5・6・7・20・21・22・23・24mm
- ・全長…127～315mm 12ポイント 15°タイプ

【片目片口スパナ&キーレンチセット】

- ・片目片口スパナ(12ポイント)…6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm
- ・六角棒レンチ(ボールポイント付)…1.5・2.0・2.5・3・4・5・6・8・10mm

【プライヤーセット】

- ・ラジオペンチ…159mm
- ・ニッパー…160mm
- ・ニッパー(バネ付)…150mm
- ・ペンチ…200mm
- ・ワイヤー切断能力…ラジオペンチ: φ 1.6mm、ニッパー: φ 2.0mm、ニッパー(バネ付): φ 5.0mm(プラスチックワイヤー)、ペンチ: φ 2.3mm

【スナップリングプライヤーセット】

- ・穴用スナップリングプライヤー…ストレートタイプ、90°タイプ
- ・穴用リング径…ストレート、90°: 12～65mm
- ・軸用スナップリングプライヤー…ストレートタイプ、90°タイプ
- ・軸用リング径…10～40mm(共通)
- ・全長…175mm(共通)

【モンキーレンチ&プライヤーセット】

- ・モンキーレンチ…

最大口幅:24mm、全長:200mm

最大口幅:28mm、全長:250mm

・ラジオペンチ…

(切断能力)銅線:2.2mm、鉄線:2.0mm、硬線:1.6mm、全長:160mm

・ロッキングプライヤー(カーブジョー)…最大開口:42mm、全長:175mm

・ロッキングプライヤー(ロングノーズ)…最大開口:50mm、全長:150mm

【ドライバーセット】

・(+)ドライバー(先端・軸径)…#1×5.0mm(軸長:75mm)、#2×6.0mm(軸長:100mm)、#3×8.0mm(軸長:150mm)

・(-)ドライバー(刃幅×刃厚)…3.0×0.6mm(軸長:75mm)、5.0×1.0mm(軸長:75mm)、6.0×1.2mm(軸長:100mm)、8.0×1.6mm(軸長:150mm)

・(+)ドライバー(スタビー)(先端・軸径)…#2×6.0mm(軸長:38mm)

・(-)ドライバー(スタビー)(先端・軸径)…6.0×1.2mm(軸長:38mm)

【やすりセット】

・やすり(全長315mm・中目)…平、半丸、丸、角、三角

・ダイヤモンドやすり(全長140mm・#140)…平、先細丸、先細半丸

【ハンマー&ピンポンチセット】

・センターポンチ…φ4×120mm

・テーパーピンポンチ…φ3×120mm

・ピンポンチ…φ4×150mm

・エボシタガネ…5×129mm

・平タガネ…12×129mm

・シクネスゲージ…0.02・0.03・0.04・0.05・0.06・0.07・0.08・0.09・0.10・0.13・0.15・0.18・0.20・0.23・0.25・0.28・0.30・0.33・0.38・0.40・0.45・0.50・0.55・0.60・0.63・0.65・0.70・0.75・0.80・0.85・0.90・1.00mm

・ボールピンハンマー

・プラスチックハンマー

【ツールワゴン】

・サイズ…770×470×896(H)mm

・引出し内寸…

　小:565(W)×400(D)×90(H)mm×3段

　大:565(W)×400(D)×140(H)mm×2段

・ツールワゴン材質…スチール製

・トレー材質…ポリエチレン・EVA

・重量…53kg

・鍵2個付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.