

品番：EA701AB-2

品名：液体用センサー(EA701AA・AB用)



販売価格	5,540円(税抜) / 6,094円(税込)		
カタログ価格	5,540円(税抜) / 6,094円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/06/21 07:39現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0794ページ		



仕様

メーカー	エー・アンド・デイ	型番	AD-1215
測定範囲	-50~700℃	センサーサイズ	金属シース部: φ 3.2×160mm
ケーブル長	56cm(収縮時、PVC)	構造	絶縁型、シース型
温度センサー	Kタイプ熱電対	ハンドル部	φ 16.5×125mm(プラスチック、耐熱温度100℃)
シース材質	SUS316	階級	0.75級
許容差	±2.5℃または測定温度の±0.75%のいずれか値の大きい方(0~700℃) ±2.5℃または測定温度の±1.5%のいずれか値の大きい方(~0℃)		
EA701AA-10、AB-10、BC-16、-17、 旧EA701AA-2用			
シース型(金属保護管)			
シース型なので、液体やゲル状の内部温度測定に適しています。			
JIS C1602準拠			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

