

品番：EA701AK-4

品名：-50～+400℃ 防水表面温度センサー



販売価格	22,000円(税抜) / 24,200円(税込)		
カタログ価格	22,000円(税抜) / 24,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/03 03:31現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



#### 仕様

メーカー	テストー (testo)	型番	0609 1973
測定範囲	-50～400℃	精度	-200～600℃ (Pt100)
センサー部	φ5×120mm	先端	φ9mm
保護等級	IP65	応答速度	40秒
材質	プラスチック (ABS樹脂 / TPE / PUR)	重量	108g
1.3m固定ケーブル付			
EA742GB-84、旧EA701AJ、旧EA701AK用			
Pt100センサー採用により測定精度が高い上、センサーの接地部分が広いので測定しやすく実用的な設計になっています。			
高精度での測定が可能で、ラボや研究機関、食品業界などでの温度測定に適しています。			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.