

品番：EA701AP-3

品名：-50/+275°C デジタル中心温度計(防水型)



販売価格	9,000円(税抜) / 9,900円(税込)		
カタログ価格	9,000円(税抜) / 9,900円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/04/12 02:18現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0815ページ		



仕様

メーカー	テスター (testo)	型番	0563106308 (testo106)
測定範囲	-50~275°C	分解能	0.1°C
精度	測定値の±1% (+100~+275°C) ±0.5°C (-30~+99.9°C) ±1°C (-50~-30.1°C)	電源	CR2032×2個(付属)
サイズ	34(W)×20(D)×218(H)mm	プローブ長	55mm
重量	80g	機能	オートホールド、アラーム
防水性能	IP67	プローブシャフト直径	φ3mm
動作温度	-20~+50°C	保管温度	-40~+70°C
応答速度	10秒	測定間隔	0.5秒
電池寿命	約350時間	ディスプレイ	LCD
材質	ABS	規格	EN 13485

水・汚れ・衝撃から本体を守るプロテクター付

アラーム機能が付いたプローブ一体型温度計です。

国際HACCPの認証を受けており、食品の中心温度のスピーディな測定にも安心してご利用いただけます。

測定結果をスピーディに表示:2回／秒の測定回数と表示切換によりすばやく結果を確認

アラーム機能:とアイコン点灯による視覚アラームとブザー音による音響アラーム

測定センサの先端は細く頑丈で突き刺しやすく、挿入痕が残りにくい

オートホールド: 測定が安定した時点で、最終測定値を固定表示。転記に便利です。

小型、使いやすさ、少ないボタンで簡単操作、すぐに使用可

素早く正確な中心温度の測定(食品管理など)

読みやすいLCDディスプレイ

保護キャップが測定チップを損傷から保護

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.