

品番：EA701BA-62

品名：表面用温度センサー



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 20,600円(税抜) / 22,660円(税込) | | |
| カタログ価格 | 20,600円(税抜) / 22,660円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/05/06 03:59現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0794ページ0797ページ0801ページ | | |



仕様

| | | | |
|---------|--|------|--|
| メーカー | カスタム(CUSTOM) | 型番 | LK-500 |
| 名称 | 表面温度用センサー | 温度範囲 | -40~500℃ |
| センサーサイズ | φ15×16mm | 許容差 | ±2.5℃: -40 ~ +333℃、±0.0075・ t : +333 ~ +500℃ |
| サイズ | 15(W)×106(D)×15(H)mm | コード長 | 1m |
| 重量 | 約50g | 材質 | SUS304 |
| 防水性能 | なし | 対応製品 | ・データロガー4チャンネル温度計(EA742JA) ・デジタル温湿度計(EA742EA-1) ・データロガー照度計(EA742JE) ・データロガー紫外線強度計(EA742JD) ・データロガー風速計(EA742JC) ・多機能環境測定器(EA743SK) ほか |
| 注意 | ・本来の目的以外の使い方や乱暴な取扱いをすると、センサーの破損につながったり、けがの原因となることがありますので、目的に合ったセンサーを選択してください。 ・測定対象物や使い方によってはセンサーにダメージを与えてしまう場合があります。 | | |

・余裕を持った温度範囲でセンサーをご使用ください。

表面温度測定用

K熱電対

このK(CAタイプ)センサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。

代替品



品番 EA701BA-63

コメント 90°角度付です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.