

品番 : EA701BA-63

品名 : 表面用温度センサー(90° 角度付)



販売価格	20,600円(税抜)／22,660円(税込)		
カタログ価格	20,600円(税抜)／22,660円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/04 04:43現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0794ページ0797ページ0801ページ		



仕様

メーカー	カスタム(CUSTOM)	型番	LK-500L
名称	表面用[L型]温度センサー	温度範囲	-40～500°C
センサーサイズ	φ 15×40mm	許容差	±2.5 °C: -40 ~ +333 °C, ±0.0075· t : +333 ~ +500 °C
サイズ	40(W)×165(D)×15(H)mm	コード長	約1m
重量	約60g	材質	SUS304
防水性能	なし	対応製品	<ul style="list-style-type: none">・データロガー4チャンネル温度計(EA742JA)・デジタル温湿度計(EA742EA-1)・データロガー照度計(EA742JE)・データロガー紫外線強度計(EA742JD)・データロガー風速計(EA742JC)・多機能環境測定器(EA743SK)ほか
注意	<ul style="list-style-type: none">・本来の目的以外の使い方や乱暴な取扱いをすると、センサーの破損につながったり、けがの原因となることがありますので、目的に合ったセンサーを選択してください。・測定対象物や使い方によってはセンサーにダメージを与える場合があります。		

・余裕を持った温度範囲でセンサーを
ご使用ください。

先端L型表面温度測定用

K熱電対

このK(CAタイプ)センサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.