

品番：EA701BA-68

品名：動体表面温度センサー



販売価格	16,700円(税抜) / 18,370円(税込)		
カタログ価格	16,700円(税抜) / 18,370円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/06 02:54現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0794ページ0797ページ0799ページ		



仕様

メーカー	カスタム(CUSTOM)	型番	LK-250
用途	動体表面	測定範囲	-40~250℃
センサーサイズ(mm)	22(W)×19(D)×96(H)	名称	動体表面温度センサー
コード長	1m	重量(g)	約50
材質	ステンレス鋼(SUS304)	防水性能	なし
適合品番	<ul style="list-style-type: none">・データロガー4チャンネル温度計: EA742JA(CT-05SD)・デジタル温度計:旧 EA701BA-6 (KT-01U)・デジタル温度計:旧 EA701BA-7 (KT-02U)・デジタル温度計:旧 EA701BA-2A (CT-1310D)・デジタル温度計:CT-1320D・放射温度計+K熱電対:EA701XC-12A(IR-309)・放射温度計+K熱電対:IR-302・デジタル温湿度計:EA742EA-1 (CTH-1100)・データロガー照度計:EA742JE(LX-2000SD)・データロガー紫外線強度計:EA742JD(UV-37SD)・データロガー風速計:EA742JC(WS-	注意	<ul style="list-style-type: none">・本来の目的以外の使い方や乱暴な取扱いをすると、センサーの破損につながったり、けがの原因となることがありますので、目的に合ったセンサーを選択してください。・測定対象物や使い方によってはセンサーにダメージを与えてしまう場合があります。・余裕を持った温度範囲でセンサーをご使用ください。

03SD)

・データロガー多機能環境測定器:旧
EA742JB (AHLT-102SD)
・多機能環境測定器:旧 EA743SK
(AHLT-100)
ほか

K熱電対

このセンサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。
また温度に対する許容差は、 $\pm 2.5^{\circ}\text{C}$ です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.