

品番：EA701BA-69

品名：中心・液体用温度センサー



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 8,660円(税抜) / 9,526円(税込) | | |
| カタログ価格 | 8,660円(税抜) / 9,526円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/05/06 02:50現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0794ページ0797ページ0799ページ | | |



仕様

| | | | |
|-------------|----------------------|------|--|
| メーカー | カスタム(CUSTOM) | 型番 | LK-300S |
| 用途 | 中心・液体 | 測定範囲 | -40~300℃ |
| センサーサイズ(mm) | φ3.2×156 | 名称 | 中心・液体用温度センサー |
| サイズ | 12(W)×256(D)×12(H)mm | コード長 | 1m |
| 重量(g) | 75 | 材質 | ステンレス鋼(SUS304) |
| 防水性能 | なし | 適合品番 | ・データロガー4チャンネル温度計: EA742JA(CT-05SD) ・デジタル温度計:旧 EA701BA-6 (KT-01U) ・デジタル温度計:旧 EA701BA-7 (KT-02U) ・デジタル温度計:旧 EA701BA-2A (CT-1310D) ・デジタル温度計:CT-1320D ・放射温度計+K熱電対:EA701XC-12A(IR-309) ・放射温度計+K熱電対:IR-302 ・デジタル温湿度計:EA742EA-1 (CTH-1100) ・データロガー照度計:EA742JE(LX-2000SD) ・データロガー紫外線強度計: EA742JD(UV-37SD) ・データロガー風速計:EA742JC(WS- |

| | | | |
|---|---|--|---|
| | | | 03SD) ・データロガー多機能環境測定器:旧 EA742JB (AHLT-102SD) ・多機能環境測定器:旧 EA743SK (AHLT-100) ほか |
| 注意 | <ul style="list-style-type: none"> ・本来の目的以外の使い方や乱暴な取扱いをすると、センサーの破損につながったり、けがの原因となることがありますので、目的に合ったセンサーを選択してください。 ・測定対象物や使い方によってはセンサーにダメージを与えてしまう場合があります。 ・余裕を持った温度範囲でセンサーをご使用ください。 | | |
| K熱電対 | | | |
| このセンサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。また温度に対する許容差は、±2.5℃です。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.